



STJ News Release-no.7202

STJ FT-IR スターターキット

固体、液体サンプルの前処理及び測定に大変便利なツール！

FT-IR をこれからお使いになる方のために基本となる固体、液体、フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめてキットにしました。組立液体セルは各種液体、ペースト、粘性液体等の分析に、固体セルは 3mm φ の KBr ペレット成型、分析に適した製品です。ホルダー類は各用途に適した便利な製品になります。



+プラス：大変便利な「FT-IR 情報下敷き」が付きます。赤外吸収特性表、赤外結晶特性表、赤外結晶もぐりこみ深さ、使用可能 pH レンジ、各種デテクター特性表等が記載されています。

1点ずつ購入いただくより 30%もお安くなる大変お得なセットです。

標準価格 P/N STJ-0200

STJ FT-IR スターターキット

¥ 255,000.-

😊 更にお得情報! 😊 キャンペーン期間中にお買い上げの方には FT-IR のバイブルと言われている「赤外分光測定法-基礎と最新手法」を一冊差し上げます。(平成27年7月末日まで)

< 関連消耗品 >

商 品	数量	定価	商 品	数量	定価
KBr ハウダー・バケツ(0.5g)	20 pks	¥13,100	Econo Card/9.5mm	30枚	¥7,300
KBr ハウダー・バケツ(0.5g)	50 pks	19,800	Econo Card/19mm	30枚	7,300
KBr ハウダー・バケツ(0.5g)	100 pks	35,100	Paper Holder	30枚	2,670

< 関連製品 >

(1) 短光路ガスセル



短光路ガスセルは100mmと50mmの選択が可能です。セルは不活性で強度の強いパイレックス製で使用、洗浄が簡単です。NaCl の窓板が含まれています。他の材質も準備しております。スライドマウントで付けるタイプで全てのFTIR分光器に取り付け可能です。

P/N 0008A-711 100mm ガスセル (NaCl 窓板含む) ¥98,000.-

(2) Press-On 組立セル



粘性のある液体やムルサンプルの測定に適した組立型のセルです。セルの光路長は9種類(0.015,0.025,0.05,0.1、0.2,0.5,1mm, assor)より選択、窓板は25mmと 32mm の2種類より選択できます。窓板は各種材質を揃えています。

P/N 162-3600 Press-On Cell/ 25m(窓板含まず) ¥29,000.-

(3) IR サンプルカード



液体、粘性試料を簡単に塗り付けて測定するタイプの簡易型透過セルです。有効径は 19mm を有し、日付、サンプル名を明記、記録できます。

P/N 0000-7361 PTFE Sample Card(10 枚) ¥11,000.-
P/N0000-7364 ポリエチレン Card(10 枚) ¥12,500.-

(4) 標準参照試料



FTIR 分光計の波長校正用[※]ポリスチレン標準試料です、定期的な装置チェック、正確な測定には大切な作業です。

P/N162-5420 [※]ポリスチレン標準試料/ 1.5mil ¥4,400.-
P/N162-5440 “ / 55micron ¥4,400.-



株式会社エス・ティ・ジャパン

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-14-10

TEL 03-3666-2561 FAX 03-3666-2658

Homepage: www.stjapan.co.jp

〒573-0094 大阪府枚方市南中振1-16-27

TEL 0728-35-1881 FAX 0728-35-1880